

Garant GRIDLINE

Servante d'atelier XL ToolCar, 20×20G, Nombre de tiroirs: 8**Données de commande**

N° commande	914590 8
GTIN	4062406294861
Classe d'article	9GT

Description**Exécution:**

Servante d'atelier XL ToolCar de 600 mm de profondeur, avec **tapis GARANT GridLine** résistant aux rayures, antidérapant et extrêmement protecteur pour les surfaces. Tablette facile à remplacer par un autre plan de travail (par ex. bambou). Compartiment latéral à fermeture centralisée avec les tiroirs.

Les montants sont équipés de pare-chocs en LDPE. En cas de collision, ils empêchent l'endommagement des pièces et des surfaces sensibles. Avec 2 roues fixes et 2 roues directrices montées sur roulements à billes, Ø 200 mm, avec bandage en TPU ne laissant pas de traces, résistance au roulement minimale, bruits de roulement réduits et pare-fils. Roues directrices avec mécanisme d'arrêt pour la roue et la couronne pivotante.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs mm: 75; 75; 75; 75; 75; 125; 125; 125

Livraison:

Avec compartiments:

1 paroi crantée 951520 réf. 75 par tiroir de 75 mm,

1 paroi crantée 951520 réf. 125 par tiroir de 125 mm.

Coloris:

Revêtement par poudre, bicolore argent / gris anthracite RAL 7016.

Remarque(s):

Pour les tiroirs de 200 mm de haut, les parois de séparation à fentes 951520 réf. 200 sont également désormais compatibles, de même que les rebords 951570 réf. 200 et les cloisons emboîtables 951741 – 951821, chacun dans la réf. 200.

Autres accessoires et matériel de compartimentage, voir groupe 95. Matériel de compartimentage adapté:

Rebords à fente 951570 réf. 75 et 125;

Parois de séparation à fentes 951520 réf. 75 et 125;

Cloisons emboîtables 951721 – 951821 réf. 75 et 951731 – 951821 réf. 125.

Description technique

Série	ToolCar
Largeur utile des tiroirs en G	20
Profondeur utile des tiroirs en G	20
Largeur utile des tiroirs	500 mm
Déverrouillage individuel des tiroirs	Une main
Poids	125,5 kg
Charge admissible max.	600 kg
Largeur	820 mm
Profondeur	630 mm
Nombre de tiroirs	8
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Hauteur	1080 mm
Surface utile de tiroir en G	20×20
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	50 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9 mm
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G	20×20G
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Type de produit	Servante d'atelier

Accessoires

Parois de séparation à fentes Profondeur 20G Pour hauteur frontale de tiroir 125 mm

951520 125

Parois de séparation à fentes Profondeur 20G Pour hauteur frontale de tiroir 75 mm

951520 75