

**Garant**
**Mandrin de taraudage à changement rapide synchrone M6 – M20, Queue Ø d: 30mm**

**Données de commande**

N° commande	319737 30
GTIN	4062406229689
Classe d'article	31P

**Description**
**Exécution:**

Compensation de longueur minimale, adaptateurs de taraudage pour pinces de serrage ER.

**Norme:**

**DIN ISO 10889 / DIN 69880** und **VDI 3425**, Blatt 2.

**Accessoire(s):**

**Adaptateurs de taraudage** 338120.

Ø ext. mandrin D: 60 mm

Longueur col L: 67 mm

Code couleur queue VDI: VDI 30

**Description technique**

Code couleur queue VDI	VDI 30
Longueur col L	67 mm
Compensation pression	0,2 mm
Compensation extension	1 mm
Ø ext. mandrin D	60 mm
Type de produit	Mandrins de taraudage VDI

