

Garant**Mandrin de taraudage à changement rapide synchrone M1 – M12, Queue Ø d: 30mm****Données de commande**

N° commande	319736 30
GTIN	4062406229702
Classe d'article	31P

Description**Exécution:**

Compensation de longueur minimale, adaptateurs de taraudage pour pinces de serrage ER.

Norme:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 und **VDI 3425**, Blatt 2.

Accessoire(s):

Adaptateurs de taraudage 338120.

Ø ext. mandrin D: 43 mm

Longueur col L: 46 mm

Code couleur queue VDI: VDI 30

Description technique

Queue Ø d ₁	30 mm
Code couleur queue VDI	VDI 30
Longueur col L	46 mm
Compensation pression	0,2 mm
Compensation extension	1 mm

Ø ext. mandrin D	43 mm
Type de produit	Mandrins de taraudage VDI