

**Garant****Mini-bande abrasive Ø 100×100 mm, Comparaison grain: 280****Données de commande**

N° commande	568558 280
GTIN	4062406297954
Classe d'article	51M

**Description****Exécution:**

Mini-bandes abrasives Ø 100×100 mm (314×100 mm).

Mini-bandes abrasives en nylon pour travaux de transition, de satinage et de finition.

Avec pellicule pour utilisation légère sur tous les rouleaux.

**Utilisation:**

Sur machines de polissage et satineuses avec roues 568570 / 568577 (Ø alésage 19 mm). Vitesse de rotation maximale: 5000 min<sup>-1</sup>.

**Description technique**

Largeur bande abrasive	100 mm
Couleur	bleu
Ø bande abrasive	100 mm
Comparaison grain	280
Longueur bande abrasive	320 mm
Exécution	A very fine
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %

Type de produit

Bande abrasive

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	moyennement adaptée		
Bois	adaptée		
Peinture	adaptée		
Uni	adaptée		
à sec	adaptée		

**Accessoires**

Roue Ø 90×100 mm Type AIR

568575 AIR