

Garant
Fraise ébauche HSS-PM HPC GARANT Master Titan, TiAlN, Ø k10 DC / R1: 20/2,0mm

Données de commande

N° commande	192940 20/2,0
GTIN	4062406300333
Classe d'article	11Z

Description
Exécution:

Profil ébauche innovant et géométrie optimisée des goujures pour un volume de copeaux élevé et une sécurité de processus maximale. Durée de vie accrue grâce à l'orientation précise de l'arrosage interne sur les arêtes.

Avantage(s):

Nouvelle nuance de coupe; solution pour les conditions d'usinage instables.

Description technique

Avance f_z pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm ²	0,04 mm
Longueur de col L_1 avec détalonnage	52 mm
Angle d'hélice	40 degré
Longueur totale L	104 mm
Nombre de dents Z	4
Tolérance Ø nominal	k10
Ø de détalonnage D_1	19 mm
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Queue	DIN 6535 HB avec h6
Ø queue D_s	20 mm

Ø dents D_c	20 mm
Longueur de coupe L_c	38 mm
Avance f_z pour le dressage dans le titane $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,045 mm
Rayon de coupe R_1	2 mm
Série	Master Titan
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	HSS PM
Norme	DIN 844
Profil de fraise	HR
Propriété de l'angle d'hélice	Différent
Pas des arêtes de coupe	Différent
Largeur de passe a_e pour le fraisage	$0,03 \times D$ pour le copiage
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	HPC
Bague de couleur	rose
Type de produit	Fraise à dresser

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	adaptée	30 m/min	M
INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	adaptée	28 m/min	M
Ti $> 850 \text{ N/mm}^2$	adaptée	28 m/min	S
av. arrosage max.	adaptée		