



Valise étanche à l'eau «Explorer», Type: 4209



Données de commande

N° commande	692930 4209
GTIN	8024482185057
Classe d'article	64A

Description

Exécution:

Valises extrêmement robustes en plastique très résistant aux chocs, garnies de mousse alvéolée préformée. Fermeture par cadenas 085830 – 085875. Epaisseurs de paroi constamment élevées pour une grande stabilité. Étanche à la pression et résistante aux produits chimiques. Résiste à des températures de –33 à 90 °C.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Pour la protection, l'emballage et le transport d'appareils et de pièces fragiles.

Remarque(s):

Nombreux accessoires, autres tailles et variantes d'équipement disponibles sur demande.

Propriété de la valise: adapté au transport aérien

Indice de protection IP: IP 67

Dim. ext., L: 457 mm

Dim. ext., l: 366 mm

Dim. ext., H: 118 mm

Dim. int., L: 420 mm

Dim. int., l: 300 mm

Dim. int., H: 95 mm

Description technique

Dim. int., H	95 mm
Dim. int., l	300 mm
Poids	2,6 kg
Dim. int., L	420 mm
Charge max.	15 kg
Volume	12 l
Nombre de fermetures	2
Dim. ext., l	366 mm
Dim. ext., L	457 mm
Dim. ext., H	118 mm
Indice de protection IP	IP 67
Propriété de la valise	antichocs
Propriété de la valise	empilable
Propriété de la valise	adapté au transport aérien