



Foret en carbure monobloc, queue cylindrique multidirectionnel DIN 6535 HA, Diamant, Ø m7: 1,7 mm



Données de commande

N° commande	122514 1,7
GTIN	4045197673176
Classe d'article	10N

Description

Exécution:

Avec **revêtement diamant cristallin sp³** de la toute dernière génération, pour l'usinage plus sûr de **matériaux composites à base de fibres, de PRFC, de PRFV et de graphite. Avec angle de pointe 90°** et géométrie spéciale **pour éviter le délaminage.**

Avec listel pour structure de fibre **multidirectionnelle.**

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:

Longueur des goujures (voir tableau) moins 1,5×Ø nominal.

Remarque(s):

Disponible en **dimensions 1/100** suivant le tableau.

Type d'outils: Carbure monobloc

Norme: Norme usine

Profondeur de perçage jusqu'à: 5×D

Angle de pointe: 90 degré

Queue: DIN 6535 HA avec h6

Arrosage interne: false

Tolérance Ø nominal: m7

Nombre de dents Z: 2

Plage de Ø (dimension 1/100): 1,61 - 1,7 mm

Longueur des goujures: 12 mm

Longueur totale L_{tot}: 50 mm

Ø queue: 4 mm

Avance f dans le PRFV/PRFC: 0,03 mm/tr

Description technique

Plage de Ø (dimension 1/100)	1,61 - 1,7 mm
------------------------------	---------------

Nombre de dents Z	2
Tolérance de queue	h6
Avance f dans le PRFV/PRFC	0,03 mm/tr
Ø nom.	1,61 - 1,7 mm
Longueur des goujures	12 mm
Tolérance Ø nominal	m7
Ø queue	4 mm
Longueur totale L _{tot}	50 mm
Profondeur de perçage maximale recommandée	9,5 mm
Revêtement	Diamant
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Profondeur de perçage jusqu'à	5×D
Angle de pointe	90 degré
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Noir