

 Atlas Copco

Perceuse pneumatique, Type: D2116Q



Données de commande

N° commande	079051 D2116Q
GTIN	7322590013288
Classe d'article	03R

Description

Exécution:

Toutes les données techniques sont basées sur une pression de service de **6,3 bars** et sur le Ø intérieur de tuyau indiqué.

Gamme de perceuses puissantes et très silencieuses de type revolver, présentant une puissance de perçage maximale de 13 mm dans l'acier. L'évacuation d'air par la poignée empêche le tourbillonnement des copeaux. Avec mandrin à serrage rapide.

Livraison:

Avec **mandrin à serrage rapide**.

Pièce(s) de rechange:

Sélection de kits d'entretien: Les jeux de pièces de rechange pour l'entretien préventif et la réparation sont disponibles sur demande pour la plupart des outils pneumatiques Atlas Copco.

Description technique

Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 - 10 mm
Niveau sonore	82 dB(A)
Quantité maximale d'air absorbé	600 l/min
Poids	1 kg
Vitesse de rotation max.	0 - 2400 min ⁻¹
Référence fabricant	D2116Q

Taille de tuyau recommandée (Ø int.)	10 mm
Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s ²
Longueur	211 mm
Puissance de décharge	350 W
Raccord pneumatique	1/4 pouce
Raccord fileté	BSP
Type de produit	Perceuse