



## Mandrin porte-fraise combiné Type ADB, BT 40 A = 100, Ø mandrin d1: 16mm



### Données de commande

N° commande	302917 16
GTIN	4062406229979
Classe d'article	32A

### Description

#### Exécution:

Queue conique, tenon d'entraînement et surface de contact en bout.

Toutes les queues avec projection de perles en verre fin. Qualité d'équilibrage G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>. Type A.

#### Utilisation:

**Avec clavette** pour fraises à rainure longitudinale, par ex. DIN 841.

**Avec bague d'entraînement** pour fraises à rainure transversale DIN 1880 et fraises DIN 1830.

#### Livraison:

Avec clavette, bague d'entraînement et vis de serrage de fraise.

#### Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760 – 308802. Clé spéciale 309840.

#### Remarque(s):

Arrosage interne uniquement possible avec la vis de serrage adaptée 309861.

### Description technique

Ø ext. D	32 mm
Ø mandrin d <sub>1</sub>	16 mm
Longueur de col cote A	100 mm
Bague d'entraînement de rechange 309870	16
Clé spéciale adaptée 309840	16
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861	16

Ø serrage D <sub>1</sub>	16 mm
Support	BT 40 A = 100
Norme	DIN 6358
Norme de porte-outils	JIS B6339
Norme de porte-outils	JIS B6339
Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 5 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrin porte-fraise