



## Lime ronde avec manche bimatière, Taille 2 (demi-douce), Longueur sans queue: 300mm



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 514201 300    |
| GTIN             | 4009215190731 |
| Classe d'article | 56B           |

### Description

#### Exécution:

Les ébauches sont forgées et rectifiées, puis pourvues, grâce à des machines spéciales, d'une taille exacte d'épaisseur et de profondeur uniformes. Les **limes non convexes** ont une forme de dent idéale, chaque fois adaptée au type de lime.

#### Avec taille de face, semi-tronquées à l'avant.

Lime avec manche bimatière ergonomique serti, avec trou de suspension et **clips à code couleur pratiques** (rouge, vert, jaune) pour l'identification individuelle, par ex. de la taille.

#### Utilisation:

**Limes de qualité** pour une utilisation en atelier avec longue durée de vie et performances de limage élevées.

#### Norme:

**DIN 7261 Form F**

#### Remarque(s):

Lime sans manche, disponible sous le code art. 514200.

### Description technique

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Diamètre                     | 12 mm                 |
| Longueur sans queue          | 300 mm                |
| Attribut des noms de produit | Taille 2 (demi-douce) |
| Taille                       | 2                     |
| Type de taille               | Demi-douce            |
| Forme                        | F                     |
| Forme                        | rond                  |

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Surfaces de limage  | taillée sur tous les côtés |
| Avec manche de lime | oui                        |
| Norme               | DIN 7261                   |
| Type de produit     | Limes d'atelier            |

## Données utilisateur

|                                | Adéquation          | V <sub>c</sub> | Code ISO |
|--------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Alu Mg                         | moyennement adaptée |                |          |
| Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>  | adaptée             |                |          |
| Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup> | adaptée             |                |          |
| Acier < 55 HRC                 | adaptée             |                |          |
| Acier < 60 HRC                 | moyennement adaptée |                |          |
| INOX                           | moyennement adaptée |                |          |
| Fonte GG(G)                    | adaptée             |                |          |
| CuZn                           | adaptée             |                |          |
| Plastique, PRFV                | adaptée             |                |          |
| Bois                           | adaptée             |                |          |

## Accessoires

|  |               |
|--|---------------|
| Manche de lime ergonomique bicomposants Longueur totale 120 mm | 519600 120    |
| Jeu de clips colorés 10 pièces Couleur GREEN                   | 519605 GREEN  |
| Jeu de clips colorés 10 pièces Couleur RED                     | 519605 RED    |
| Jeu de clips colorés 10 pièces Couleur YELLOW                  | 519605 YELLOW |