

**Filière HSS-E, MF: 12X1,5****Données de commande**

N° commande	141075 12X1,5
GTIN	4062406233730
Classe d'article	12K

**Description****Exécution:**

Filière fermée, préfendue; **entrée GUN des deux côtés.**

**Entrée sur 2 filets. Rodées et nitrurées, angle de coupe env. 15°. Pour aciers inoxydables et aciers à haute résistance.**

Sens de la coupe: droite

Classe de tolérance: DIN 13 6g

Pas: 1,5 mm

Ø ext.: 38 mm

Hauteur: 10 mm

**Description technique**

Pas	1,5 mm
Hauteur	10 mm
Classe de tolérance	DIN 13 6g
Ø ext.	38 mm

Taille de filetage	M12×1,5
Type de filetage	MF
Angle de flanc	60 degré
Type d'outils	HSS E
Norme	EN 22568
Sens de la coupe	droite
Type de produit	Filière

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée		
Huile	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		