

FLEX**Polisseuses, Type: PE14-118****Données de commande**

N° commande	077771 PE14-118
GTIN	4030293166806
Classe d'article	03S

Description**Exécution:**

- **Electronique à microprocesseur: présélection progressive de la vitesse de rotation, maintien constant de la vitesse de rotation à l'aide d'un générateur tachymétrique, protection contre la surcharge, verrouillage anti-redémarrage et surveillance de la température.**
- **Moteur de 1400 W avec ventilateur puissant pour un refroidissement optimal.**
- **La tête de réduction plate réduit la distance par rapport à la surface, Permet ainsi de guider la machine en toute sécurité dans n'importe quelle position.**
- **Capot à poignée: forme ergonomique avec Softgrip.**
- **Interrupteur d'accélération pour un démarrage lent et sensible (vitesse de rotation de démarrage au niveau 1 (250/min)) et verrouillage pour un fonctionnement en continu.**
- **Guidage d'air optimisé pour un pouvoir de refroidissement optimal du moteur et des engrenages. Pas de fuite d'air gênante pour l'utilisateur.**
- **Avec surface caoutchoutée pour une pose en toute sécurité**

Utilisation:

Spécialement conçu pour le ponçage de grandes surfaces horizontales et verticales. Pour les domaines maritime, de l'automobile et de l'aviation. Polissage à des vitesses de rotation extrêmement faibles et un couple élevé, p. ex. pour les surfaces sensibles à la chaleur.

Description technique

Référence fabricant	PE 14-1 180
Poids	2,3 kg
Puissance absorbée	1400 W
Plage de vitesses de rotation	250 - 1380 min ⁻¹
Largeur	117 mm
Longueur câble	4 m
Porte-outils	M 14
Longueur	405 mm
Ø maximal outil à polir	250 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Polisseuse