



Boule de nettoyage, Queue Ø d1: 20mm



Données de commande

N° commande	358952 20
GTIN	4060576125374
Classe d'article	33T

Description

Avantage(s):

- **Unité économique pour une automatisation flexible dans la machine.**
- **Nettoyage rapide et automatisé pour une utilisation maximale de la machine.**
- **Les temps morts sont réduits au minimum.**
- **Sécurité accrue pour l'opérateur de la machine.**
- **Zone de travail de 360°.**
- **Pour fixation dans n'importe quel système de porte-outils avec arrosage interne.**

Fonctionnement:

L'appareil de nettoyage est actionné par voie hydraulique par l'intermédiaire du liquide de la machine (filtré, taille max. des particules 30 µm) ou par voie pneumatique, à l'aide d'air comprimé filtré suivant ISO 8573-1:2010.

Un puissant jet d'air ou de lubrifiant est éjecté des buses au niveau de la tête sphérique et est ensuite expulsé du porte-outils dans le corps de l'appareil de nettoyage via un alésage. La tête peut également tourner pendant le déplacement de la broche et atteindre ainsi également le dernier recoin de l'espace de travail.

Les vis de fermeture et les inserts d'étranglement modifient le jet de nettoyage.

Description technique

Fiche technique

Longueur L	78 mm
L ₁	35 mm
Ø D	37 mm
Vitesse de rotation max.	100 min ⁻¹
Capacité	360 degré
Pression de lubrifiant max.	80 bar
Type de produit	Boule de nettoyage