


Garant**Plaquette de fraisage pour filetages intérieurs 60°, HB7720, Pas: 2,5-3,5mm****Données de commande**

N° commande	218124 2,5-3,5
GTIN	4062406245320
Classe d'article	21D

Description**Exécution:**

Taille de plaquette 16.

Utilisation:

Pour filetages intérieurs métriques 60° suivant DIN / ISO R 262 (DIN13).

Description technique

Profil complet	non
Utilisation à l'intérieur/extérieur	Intérieur
Revêtement	TiCN
Pas de filetage	2,5 - 3,5 mm
Pour filetages	M40×2,5; M41×3; M42×3,5
Nombre de dents Z	1
Nuance	HB7720
Type d'outils	Carbure
Angle de flanc	60 degré

Taille plaquette	16 mm
Avance f_z dans l'acier < 1100 N/mm ²	0,1 mm
Avance f_z dans l'INOX < 900 N/mm ²	0,03 mm
Sens de la coupe	à droite et à gauche
Type de produit	Plaquettes de coupe pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée	140 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	120 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	80 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	120 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	110 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	100 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	80 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adaptée	40 m/min	S
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	70 m/min	K
CuZn	adaptée	120 m/min	N
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		