

Garant
DN.G 150608, Nuance: HB7410-1


Données de commande

N° commande	250762 HB7410-1
GTIN	4062406251581
Classe d'article	21G

Description

DN.G 150608 HB7410-1 Nuance: HB7410-1

Brise-copeaux: TAM

Tolérance: G

 Prof. coupe a_p : 0,5 - 3 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 90 m/min

Description technique

Rayon d'angle	0,8 mm
Code ISO plaquette	DNMG 150608
Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	4
Nuance	HB7410-1
Prof. coupe a_p	0,5 - 3 mm
Application principale	Ti

Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Brise-copeaux	TAM
Condition de coupe	Continue
Revêtement	TiCN
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 90 m/min
Tolérance	G
Type de produit	Plaquette pour tournage