

Garant
VN. G 160408, Nuance: HB7410-1


Données de commande

N° commande	251804 HB7410-1
GTIN	4062406252410
Classe d'article	21G

Description

VN. G 160408 HB7410-1 Nuance: HB7410-1

Brise-copeaux: TAM

Tolérance: G

Prof. coupe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 50 - 70 m/min

Description technique

Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Application principale	Ti
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	VNMG 160408
Nombre de changements/dents	4
Condition de coupe	Continue

Nuance	HB7410-1
Revêtement	TiCN
Rayon d'angle	0,8 mm
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 70 m/min
Brise-copeaux	TAM
Tolérance	G
Type de produit	Plaquette pour tournage