



Forêt à plaquettes HOLEX Pro Drill Queue combinée, 4xD, Ø DC: 29,5mm



Données de commande

N° commande	235010 29,5
GTIN	4062406253608
Classe d'article	22L

Description

Exécution:

Le foret à plaquettes HOLEX Pro Drill combine rentabilité et performances techniques supérieures.

Peut également être utilisé dans des conditions de perçage exigeantes jusqu'à 4xD.

Tolérance d'alésage : -0,05 / +0,3 mm

Utilisation:

Avec plaquettes 235030 – 235082.

Des plaquettes SOMT sont nécessaires pour l'assise de plaquettes extérieures et des plaquettes XOMT pour l'assise de plaquette intérieure.

Livraison:

Avec vis pour plaquettes (sans plaquettes).

Recommandation(s):

Au début du perçage, réduire l'avance à 70%.

Description technique

Long. queue L _s	60 mm
Jeu de vis pour plaquettes	232980 4 (TX9;1,2Nm)

Nombre de dents Z	1
Série	HOLEX Pro
Long. utile L ₁	119 mm
Ø nom. D	29,5
Code ISO plaquette	SOMT093608 / XOMT093605
Ø queue D _s	32 mm
Longueur totale L	203 mm
Limite de réglage maximum V _{max}	0,3 mm
Longueur de col L _A	143 mm
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à	4xD
Queue	ISO 9766
Application de perçage	Pré-perçage en oblique sous condition
Application de perçage	Perçage en paquet sous condition
Application de perçage	Sortie en oblique sous condition
Application de perçage	Perçage transversal sous condition
Application de perçage	Convexe sous condition
Application de perçage	Pré-perçage en oblique sous condition
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Forets à plaquettes

Accessoires

Lame 6 mmpour Torx® Profil Torx® TX9	659922 TX9
Tournevis dynamometriqueavec vernier, porte-lames Couple maximal 200 cNm	659957 200