

**Garant****Porte-outils expansible hydraulique VDI 30, VDI 30, ØD1: 20mm****Données de commande**

N° commande	319753 20
GTIN	4062406254490
Classe d'article	31M

**Description****Exécution:**

Capacité de serrage exceptionnelle, serrage h6 et h7 – queues. Positionnement laser frontal et vis d'alignement sur le porte-outils pour une orientation simple et claire de la barre d'alésage. Avec vis de réglage de longueur. Convient pour l'arrosage interne.

Deux vis de fixation pour une accessibilité optimale, qu'il s'agisse de la broche principale ou de la contre-broche. Avec gicleur à bille.

**Avantage(s):**

- **Caractéristiques d'amortissement idéales, pour un état de surface optimal de la pièce et une augmentation de la durée de vie.**
- **Maniement simple et rapide.**
- **Utilisation flexible de pinces intermédiaires.**
- **Centrage parfait.**

**Utilisation:**

Pour le perçage, l'alésage, le lamage et l'utilisation de barres d'alésage.

**Description technique**

Ø ext. D	42 mm
Ø serrage D <sub>1</sub>	20 mm
Poids	0,5 kg

Longueur de col cote A	64 mm
Long. utile L <sub>1</sub>	42 mm
Support	VDI 30
Type de produit	Mandrin expansible hydraulique