

Garant**Porte-outils expansible hydraulique Ø queue 40 mm, ØD1: 16mm****Données de commande**

N° commande	319752 16
GTIN	4062406254537
Classe d'article	31M

Description**Exécution:**

Capacité de serrage exceptionnelle, serrage h6 et h7 – queues. Positionnement laser frontal et vis d'alignement sur le porte-outils pour une orientation simple et claire de la barre d'alésage. Avec vis de réglage de longueur. Convient pour l'arrosage interne.

Utilisation flexible sur n'importe quel type de tourelle.

Avantage(s):

- **Caractéristiques d'amortissement idéales, pour un état de surface optimal de la pièce et une augmentation de la durée de vie.**
- **Maniement simple et rapide.**
- **Utilisation flexible de pinces intermédiaires.**
- **Centrage parfait.**

Utilisation:

Pour le perçage, l'alésage, le lamage et l'utilisation de barres d'alésage.

Description technique

Long. utile L ₁	69 mm
Ø serrage D ₁	16 mm
Ø D ₃	40 mm
Filetage M	M22×1

Longueur de col cote A	19,5 mm
Ø D ₂	46 mm
Largeur B	56 mm
Type de produit	Mandrin expansible hydraulique