


**CNMG 120404, Nuance: HBT130**

**Données de commande**

N° commande	250092 HBT130
GTIN	4062406256067
Classe d'article	22D

**Description**

CNMG 120404 HBT130 Nuance: HBT130

Brise-copeaux: MF

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,15 - 0,45 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 60 - 220 m/min

**Description technique**

Revêtement	TiCN
Code ISO plaquette	CNMG 120404
Avance f	0,15 - 0,45 mm/tr
Nuance	HBT130
Application principale	M
Nombre de changements/dents	4
Rayon d'angle	0,4 mm

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	MF
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 220 m/min
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour tournage