



**CNMG 120404, Nuance: HBT020**

**Données de commande**

N° commande	250196 HBT020
GTIN	4062406256135
Classe d'article	22D

**Description**

CNMG 120404 HBT020 Nuance: HBT020

Brise-copeaux: PM

Prof. coupe  $a_p$ : 0,8 - 5 mm

Avance f: 0,1 - 0,45 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 100 - 280 m/min

**Description technique**

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	100 - 280 m/min
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Nuance	HBT020
Prof. coupe $a_p$	0,8 - 5 mm
Application principale	P
Brise-copeaux	PM
Condition de coupe	Légèrement intermittente

Nombre de changements/dents	4
Avance f	0,1 - 0,45 mm/tr
Type d'outils	Carbure
Rayon d'angle	0,4 mm
Revêtement	TiCN
Code ISO plaquette	CNMG 120404
Type de produit	Plaquette pour tournage