



CNMG 120408, Nuance: HBT020

Données de commande

N° commande	250093 HBT020
GTIN	4062406256098
Classe d'article	22D

Description

CNMG 120408 HBT020 Nuance: HBT020

Brise-copeaux: PF

Prof. coupe a_p : 0,5 - 2 mm

Avance f : 0,1 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 330 m/min

Description technique

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Type d'outils	Carbure
Application principale	P
Code ISO plaquette	CNMG 120408
Rayon d'angle	0,8 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 330 m/min
Prof. coupe a_p	0,5 - 2 mm

Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Brise-copeaux	PF
Nuance	HBT020
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Nombre de changements/dents	4
Revêtement	TiCN
Type de produit	Plaquette pour tournage