

**CNMG 09T304, Nuance: HBT020****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 250188 HBT020 |
| GTIN             | 4062406256111 |
| Classe d'article | 22D           |

**Description**

CNMG 09T304 HBT020 Nuance: HBT020

Brise-copeaux: PM

Prof. coupe  $a_p$ : 0,8 - 5 mm

Avance f: 0,1 - 0,45 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 100 - 280 m/min

**Description technique**

|   |                  |
|---|------------------|
| Prof. coupe $a_p$                             | 0,8 - 5 mm       |
| Nombre de changements/dents                   | 4                |
| Vitesse de coupe $v_c$ Application principale | 100 - 280 m/min  |
| Avance f                                      | 0,1 - 0,45 mm/tr |
| Rayon d'angle                                 | 0,4 mm           |
| Code ISO plaquette                            | CNMG 120404      |
| Brise-copeaux                                 | PM               |

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Revêtement                  | TiCN                     |
| Application principale      | P                        |
| Nuance                      | HBT020                   |
| Condition de coupe          | Légèrement intermittente |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition         |
| Type d'outils               | Carbure                  |
| Type de produit             | Plaquette pour tournage  |