


**CNMG 09T304, Nuance: HBT130**

**Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 250188 HBT130 |
| GTIN             | 4062406256104 |
| Classe d'article | 22D           |

**Description**

CNMG 09T304 HBT130 Nuance: HBT130

Brise-copeaux: MM

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

Avance f: 0,12 - 0,45 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 50 - 200 m/min

**Description technique**

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition         |
| Avance f                    | 0,12 - 0,45 mm/tr        |
| Nuance                      | HBT130                   |
| Rayon d'angle               | 0,4 mm                   |
| Brise-copeaux               | MM                       |
| Condition de coupe          | Légèrement intermittente |
| Code ISO plaquette          | CNMG 120404              |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Revêtement                                    | TiCN                    |
| Nombre de changements/dents                   | 4                       |
| Vitesse de coupe $v_c$ Application principale | 50 - 200 m/min          |
| Application principale                        | M                       |
| Type d'outils                                 | Carbure                 |
| Prof. coupe $a_p$                             | 0,5 - 5 mm              |
| Type de produit                               | Plaquette pour tournage |