



CNMG 160608, Nuance: HBT020

Données de commande

N° commande	250204 HBT020
GTIN	4062406256197
Classe d'article	22D

Description

CNMG 160608 HBT020 Nuance: HBT020

Brise-copeaux: PM

Prof. coupe a_p : 0,8 - 5 mm

Avance f: 0,1 - 0,45 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 100 - 280 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 280 m/min
Avance f	0,1 - 0,45 mm/tr
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Revêtement	TiCN
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Code ISO plaquette	CNMG 160608
Prof. coupe a_p	0,8 - 5 mm

Nuance	HBT020
Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	4
Application principale	P
Brise-copeaux	PM
Rayon d'angle	0,8 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage