


**CNMG 160608, Nuance: HBT130**

**Données de commande**

N° commande	250220 HBT130
GTIN	4062406256241
Classe d'article	22D

**Description**

CNMG 160608 HBT130 Nuance: HBT130

Brise-copeaux: MR

Prof. coupe  $a_p$ : 2 - 6 mm

Avance  $f$ : 0,15 - 0,55 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 40 - 180 m/min

**Description technique**

Revêtement	TiCN
Code ISO plaquette	CNMG 160608
Prof. coupe $a_p$	2 - 6 mm
Nombre de changements/dents	4
Application principale	M
Rayon d'angle	0,8 mm
Type d'outils	Carbure

Avance f	0,15 - 0,55 mm/tr
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	MR
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	40 - 180 m/min
Classement finition/ébauche	Finition
Nuance	HBT130
Type de produit	Plaquette pour tournage