



## CNMG 120412, Nuance: HBT130



### Données de commande

N° commande	250219 HBT130
GTIN	4062406256227
Classe d'article	22D

### Description

CNMG 120412 HBT130 Nuance: HBT130

Brise-copeaux: MR

Prof. coupe  $a_p$ : 2 - 6 mm

Avance  $f$ : 0,15 - 0,55 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 40 - 180 m/min

### Description technique

Rayon d'angle	1,2 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	40 - 180 m/min
Brise-copeaux	MR
Nombre de changements/dents	4
Nuance	HBT130
Revêtement	TiCN
Application principale	M

Classement finition/ébauche	Finition
Code ISO plaquette	CNMG 120412
Avance f	0,15 - 0,55 mm/tr
Type d'outils	Carbure
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe $a_p$	2 - 6 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage