



CNMG 160608, Nuance: HBT020

Données de commande

N° commande	250220 HBT020
GTIN	4062406256258
Classe d'article	22D

Description

CNMG 160608 HBT020 Nuance: HBT020

Brise-copeaux: PR

Prof. coupe a_p : 1,8 - 6 mm

Avance f: 0,2 - 0,6 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 260 m/min

Description technique

Avance f	0,2 - 0,6 mm/tr
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Code ISO plaquette	CNMG 160608
Nombre de changements/dents	4
Nuance	HBT020
Application principale	P
Brise-copeaux	PR

Revêtement	TiCN
Type d'outils	Carbure
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 260 m/min
Prof. coupe a_p	1,8 - 6 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Type de produit	Plaquette pour tournage