


**DNMG 150608, Nuance: HBT020****Données de commande**

N° commande	250669 HBT020
GTIN	4062406256333
Classe d'article	22D

Description

DNMG 150608 HBT020 Nuance: HBT020

Brise-copeaux: PF

Prof. coupe a_p : 0,5 - 2 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 330 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 330 m/min
Revêtement	TiCN
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Application principale	P
Type d'outils	Carbure
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Brise-copeaux	PF

Code ISO plaquette	DNMG 150608
Prof. coupe a_p	0,5 - 2 mm
Nombre de changements/dents	4
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Nuance	HBT020
Rayon d'angle	0,8 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage