


DNMG 150608, Nuance: HBT130

Données de commande

N° commande	250669 HBT130
GTIN	4062406256326
Classe d'article	22D

Description

DNMG 150608 HBT130 Nuance: HBT130

Brise-copeaux: MF

Prof. coupe a_p : 0,5 - 2 mm

Avance f: 0,15 - 0,45 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 220 m/min

Description technique

Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Avance f	0,15 - 0,45 mm/tr
Revêtement	TiCN
Prof. coupe a_p	0,5 - 2 mm
Nuance	HBT130
Brise-copeaux	MF

Code ISO plaquette	DNMG 150608
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 220 m/min
Type d'outils	Carbure
Rayon d'angle	0,8 mm
Nombre de changements/dents	4
Application principale	M
Type de produit	Plaquette pour tournage