



DNMG 150608, Nuance: HBT020

Données de commande

N° commande	250786 HBT020
GTIN	4062406256531
Classe d'article	22D

Description

DNMG 150608 HBT020 Nuance: HBT020
 Brise-copeaux: PR
 Prof. coupe a_p : 1,8 - 6 mm
 Avance f : 0,2 - 0,6 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 260 m/min

Description technique

Avance f	0,2 - 0,6 mm/tr
Nuance	HBT020
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 260 m/min
Brise-copeaux	PR
Code ISO plaquette	DNMG 150608
Application principale	P
Condition de coupe	Légèrement intermittente

Revêtement	TiCN
Rayon d'angle	0,8 mm
Prof. coupe a_p	1,8 - 6 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage