


DNMG 150608, Nuance: HBT020

Données de commande

N° commande	250784 HBT020
GTIN	4062406256517
Classe d'article	22D

Description

DNMG 150608 HBT020 Nuance: HBT020

Brise-copeaux: PM

Prof. coupe a_p : 0,8 - 5 mm

Avance f : 0,1 - 0,45 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 100 - 280 m/min

Description technique

Revêtement	TiCN
Nombre de changements/dents	4
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 280 m/min
Brise-copeaux	PM
Nuance	HBT020
Code ISO plaquette	DNMG 150608

Prof. coupe a_p	0,8 - 5 mm
Avance f	0,1 - 0,45 mm/tr
Rayon d'angle	0,8 mm
Application principale	P
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour tournage