


DNMG 150608, Nuance: HBT130

Données de commande

N° commande	250784 HBT130
GTIN	4062406256401
Classe d'article	22D

Description

DNMG 150608 HBT130 Nuance: HBT130

Brise-copeaux: MM

Prof. coupe a_p : 0,5 - 5 mm

Avance f: 0,12 - 0,45 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 50 - 200 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 200 m/min
Nombre de changements/dents	4
Application principale	M
Nuance	HBT130
Revêtement	TiCN
Rayon d'angle	0,8 mm
Brise-copeaux	MM

Avance f	0,12 - 0,45 mm/tr
Type d'outils	Carbure
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Code ISO plaquette	DNMG 150608
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type de produit	Plaquette pour tournage