

**DNMG 150612, Nuance: HBT020****Données de commande**

N° commande	250787 HBT020
GTIN	4062406256548
Classe d'article	22D

Description

DNMG 150612 HBT020 Nuance: HBT020

Brise-copeaux: PR

Prof. coupe a_p : 1,8 - 6 mm

Avance f: 0,2 - 0,6 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 260 m/min

Description technique

Nuance	HBT020
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe a_p	1,8 - 6 mm
Nombre de changements/dents	4
Rayon d'angle	1,2 mm
Type d'outils	Carbure
Revêtement	TiCN

Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 260 m/min
Avance f	0,2 - 0,6 mm/tr
Brise-copeaux	PR
Code ISO plaquette	DNMG 150612
Application principale	P
Classement finition/ébauche	ébauche
Type de produit	Plaquette pour tournage