


**TNMG 160408, Nuance: HBT130**

**Données de commande**

N° commande	251565 HBT130
GTIN	4062406256678
Classe d'article	22D

**Description**

TNMG 160408 HBT130 Nuance: HBT130  
 Brise-copeaux: MM  
 Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
 Avance f: 0,12 - 0,45 mm/tr  
 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 50 - 200 m/min

**Description technique**

Code ISO plaquette	TNMG 160408
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Revêtement	TiCN
Nombre de changements/dents	6
Application principale	M
Rayon d'angle	0,8 mm
Nuance	HBT130
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition

Prof. coupe $a_p$	0,5 - 5 mm
Avance f	0,12 - 0,45 mm/tr
Type d'outils	Carbure
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	50 - 200 m/min
Brise-copeaux	MM
Type de produit	Plaquette pour tournage