

**WNMG 080404, Nuance: HBT130****Données de commande**

N° commande	251939 HBT130
GTIN	4062406256777
Classe d'article	22D

Description

WNMG 080404 HBT130 Nuance: HBT130

Brise-copeaux: MF

Prof. coupe a_p : 0,5 - 2 mm

Avance f: 0,15 - 0,45 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 220 m/min

Description technique

Application principale	ZA
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 220 m/min
Prof. coupe a_p	0,5 - 2 mm
Type d'outils	Carbure
Brise-copeaux	MF
Nombre de changements/dents	6
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Revêtement	TiCN

Avance f	0,15 - 0,45 mm/tr
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Nuance	HBT130
Rayon d'angle	0,4 mm
Code ISO plaquette	WNMG 080404
Type de produit	Plaquette pour tournage