


**WNMG 080404, Nuance: HBT020****Données de commande**

N° commande	251939 HBT020
GTIN	4062406256784
Classe d'article	22D

Description

WNMG 080404 HBT020 Nuance: HBT020

Brise-copeaux: PF

Prof. coupe a_p : 0,5 - 2 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 330 m/min

Description technique

Brise-copeaux	PF
Application principale	P
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Rayon d'angle	0,4 mm
Code ISO plaquette	WNMG 080404
Prof. coupe a_p	0,5 - 2 mm
Type d'outils	Carbure
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr

Revêtement	TiCN
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 330 m/min
Nuance	HBT020
Nombre de changements/dents	6
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type de produit	Plaquette pour tournage