


**WNMG 080408, Nuance: HBT130****Données de commande**

N° commande	252095 HBT130
GTIN	4062406256852
Classe d'article	22D

**Description**

WNMG 080408 HBT130 Nuance: HBT130

Brise-copeaux: MM

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

Avance f: 0,12 - 0,45 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 50 - 200 m/min

**Description technique**

Revêtement	TiCN
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 5 mm
Avance f	0,12 - 0,45 mm/tr
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	50 - 200 m/min
Code ISO plaquette	WNMG 080408
Rayon d'angle	0,8 mm

Application principale	ZA
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Nombre de changements/dents	6
Nuance	HBT130
Brise-copeaux	MM
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour tournage