


**WNMG 080412, Nuance: HBT020****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 252226 HBT020 |
| GTIN | 4062406256890 |
| Classe d'article | 22D |

Description

WNMG 080412 HBT020 Nuance: HBT020

Brise-copeaux: PR

Prof. coupe a_p : 1,8 - 6 mm

Avance f: 0,2 - 0,6 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 260 m/min

Description technique

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Application principale | P |
| Condition de coupe | Légèrement intermittente |
| Type d'outils | Carbure |
| Nuance | HBT020 |
| Brise-copeaux | PR |
| Code ISO plaquette | WNMG 080412 |
| Nombre de changements/dents | 6 |

| | |
|---|-------------------------|
| Classement finition/ébauche | Finition |
| Vitesse de coupe v_c Application principale | 80 - 260 m/min |
| Rayon d'angle | 1,2 mm |
| Revêtement | TiCN |
| Prof. coupe a_p | 1,8 - 6 mm |
| Avance f | 0,2 - 0,6 mm/tr |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |