


**CCMT 09T308, Nuance: HBT130****Données de commande**

N° commande	260213 HBT130
GTIN	4062406257002
Classe d'article	22D

Description

CCMT 09T308 HBT130 Nuance: HBT130

Brise-copeaux: MM

Prof. coupe a_p : 0,3 - 3 mm

Avance f: 0,05 - 0,35 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 50 - 200 m/min

Description technique

Type d'outils	Carbure
Avance f	0,05 - 0,35 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,3 - 3 mm
Nombre de changements/dents	2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Revêtement	TiCN
Code ISO plaquette	CCMT 09T308

Nuance	HBT130
Brise-copeaux	MM
Application principale	ZA
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 200 m/min
Rayon d'angle	0,8 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type de produit	Plaquette pour tournage