

**CCMT 120408, Nuance: HBT020****Données de commande**

N° commande	260221 HBT020
GTIN	4062406257057
Classe d'article	22D

**Description**

CCMT 120408 HBT020 Nuance: HBT020  
Brise-copeaux: PM  
Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Avance f: 0,12 - 0,3 mm/tr  
Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 100 - 280 m/min

**Description technique**

Prof. coupe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Brise-copeaux	PM
Application principale	P
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CCMT 120408
Revêtement	TiCN
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	100 - 280 m/min

Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Avance f	0,12 - 0,3 mm/tr
Nuance	HBT020
Rayon d'angle	0,8 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nombre de changements/dents	2
Type de produit	Plaquette pour tournage