



## DCMT 11T304, Nuance: HBT130



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 260378 HBT130 |
| GTIN             | 4062406257088 |
| Classe d'article | 22D           |

### Description

DCMT 11T304 HBT130 Nuance: HBT130  
 Brise-copeaux: MF  
 Prof. coupe  $a_p$ : 0,1 - 1 mm  
 Avance f: 0,05 - 0,2 mm/tr  
 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 60 - 220 m/min

### Description technique

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Nuance                      | HBT130           |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition |
| Nombre de changements/dents | 2                |
| Prof. coupe $a_p$           | 0,1 - 1 mm       |
| Revêtement                  | TiCN             |
| Brise-copeaux               | MF               |
| Application principale      | MF               |

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Type d'outils                                 | Carbure                  |
| Vitesse de coupe $v_c$ Application principale | 60 - 220 m/min           |
| Code ISO plaquette                            | DCMT 11T304              |
| Rayon d'angle                                 | 0,4 mm                   |
| Condition de coupe                            | Légèrement intermittente |
| Avance f                                      | 0,05 - 0,2 mm/tr         |
| Type de produit                               | Plaquette pour tournage  |