




DCMT 11T304, Nuance: HBT020



Données de commande

N° commande	260378 HBT020
GTIN	4062406257095
Classe d'article	22D

Description

DCMT 11T304 HBT020 Nuance: HBT020

Brise-copeaux: PF

Prof. coupe a_p : 0,4 - 1,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 330 m/min

Description technique

Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Rayon d'angle	0,4 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 330 m/min
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Brise-copeaux	PF
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nombre de changements/dents	2

Nuance	HBT020
Prof. coupe a_p	0,4 - 1,5 mm
Type d'outils	Carbure
Application principale	P
Revêtement	TiCN
Code ISO plaquette	DCMT 11T304
Type de produit	Plaquette pour tournage