




DCMT 11T302, Nuance: HBT020



Données de commande

N° commande	260503 HBT020
GTIN	4062406353889
Classe d'article	22D

Description

DCMT 11T302 HBT020 Nuance: HBT020

Brise-copeaux: PM

Prof. coupe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avance f : 0,12 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 100 - 280 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 280 m/min
Revêtement	TiCN
Brise-copeaux	PM
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DCMT 11T302
Nuance	HBT020
Application principale	P

Avance f	0,12 - 0,3 mm/tr
Rayon d'angle	0,2 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Nombre de changements/dents	2
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type de produit	Plaquette pour tournage