

**DCMT 11T304, Nuance: HBT130****Données de commande**

N° commande	260507 HBT130
GTIN	4062406257347
Classe d'article	22D

Description

DCMT 11T304 HBT130 Nuance: HBT130
Brise-copeaux: MM
Prof. coupe a_p : 0,3 - 2,5 mm
Avance f : 0,05 - 0,35 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale: 50 - 200 m/min

Description technique

Rayon d'angle	0,4 mm
Code ISO plaquette	DCMT 11T304
Type d'outils	Carbure
Avance f	0,05 - 0,35 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,3 - 2,5 mm
Nombre de changements/dents	2
Brise-copeaux	MM

Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Revêtement	TiCN
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 200 m/min
Application principale	MF
Nuance	HBT130
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Type de produit	Plaquette pour tournage