



DCMT 11T304, Nuance: HBT020



Données de commande

N° commande	260507 HBT020
GTIN	4062406257354
Classe d'article	22D

Description

DCMT 11T304 HBT020 Nuance: HBT020

Brise-copeaux: PM

Prof. coupe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,12 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 100 - 280 m/min

Description technique

Nuance	HBT020
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Application principale	P
Code ISO plaquette	DCMT 11T304
Avance f	0,12 - 0,3 mm/tr
Brise-copeaux	PM
Revêtement	TiCN

Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 280 m/min
Type d'outils	Carbure
Rayon d'angle	0,4 mm
Nombre de changements/dents	2
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type de produit	Plaquette pour tournage