



SCMT 09T304, Nuance: HBT020

Données de commande

N° commande	260758 HBT020
GTIN	4062406257392
Classe d'article	22D

Description technique

Application principale	P
Nuance	HBT020
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Rayon d'angle	0,4 mm
Nombre de changements/dents	4
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Code ISO plaquette	SCMT 09T304
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 330 m/min
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	PF
Prof. coupe a_p	0,4 - 1,5 mm
Revêtement	TiCN

Type d'outils

Carbure

Type de produit

Plaquette pour tournage