

**TCMT 110204, Nuance: HBT130****Données de commande**

N° commande	260966 HBT130
GTIN	4062406257460
Classe d'article	22D

**Description**

TCMT 110204 HBT130 Nuance: HBT130

Brise-copeaux: MF

Prof. coupe  $a_p$ : 0,1 - 1 mm

Avance f: 0,05 - 0,2 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 60 - 220 m/min

**Description technique**

Code ISO plaquette	TCMT 110204
Type d'outils	Carbure
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Revêtement	TiCN
Nombre de changements/dents	3
Avance f	0,05 - 0,2 mm/tr
Application principale	M
Rayon d'angle	0,4 mm

Prof. coupe $a_p$	0,1 - 1 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 220 m/min
Nuance	HBT130
Brise-copeaux	MF
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type de produit	Plaquette pour tournage