


**SCMT 120408, Nuance: HBT020****Données de commande**

N° commande	260795 HBT020
GTIN	4062406257453
Classe d'article	22D

Description

SCMT 120408 HBT020 Rayon d'angle: 0,8 mm

Nuance: HBT020

Brise-copeaux: PM

Prof. coupe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avance f : 0,12 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 100 - 280 m/min

Description technique

Code ISO plaquette	SCMT 120408
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Nuance	HBT020
Brise-copeaux	PM
Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 280 m/min
Application principale	P
Rayon d'angle	0,8 mm

Nombre de changements/dents	4
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Avance f	0,12 - 0,3 mm/tr
Revêtement	TiCN
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour tournage