

**TCMT 16T304, Nuance: HBT020****Données de commande**

N° commande	260968 HBT020
GTIN	4062406257491
Classe d'article	22D

Description

TCMT 16T304 HBT020 Nuance: HBT020

Brise-copeaux: PF

Prof. coupe a_p : 0,4 - 1,5 mm

Avance f : 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 330 m/min

Description technique

Prof. coupe a_p	0,4 - 1,5 mm
Nuance	HBT020
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 330 m/min
Rayon d'angle	0,4 mm
Revêtement	TiCN
Code ISO plaquette	TCMT 16T304
Type d'outils	Carbure
Condition de coupe	Légèrement intermittente

Brise-copeaux	PF
Nombre de changements/dents	3
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Application principale	P
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Type de produit	Plaquette pour tournage